

# Adaptor trojnásobný

**Kód produktu** 5323-23 C

**Řazení** 2x(2P+PE), 1x2P

**Varianta** slonová kost



## POPIS

Obsahuje dvě zásuvky s ochranným kolíkem a jednu zásuvku bez ochranného kontaktu.





Není dovoleno zapojovat několik adaptorů za sebou.

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité hodnoty zásuvek: 2x 16 A + 1x 2,5 A, 250 V AC

Celkem max. 3 680 W, 16 A, 230 V AC

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	5323-23 B
 Šedá	5323-23 S
 Běžová	5323-23 D
 Černá	5323-23 N