

Adaptor trojnásobný

Kód produktu 5323-23 N

Řazení 2x(2P+PE), 1x2P

Varianta černá



POPIS

Obsahuje dvě zásuvky s ochranným kolíkem a jednu zásuvku bez ochranného kontaktu.

Není dovoleno zapojovat několik adaptorů za sebou.

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité hodnoty zásuvek: 2x 16 A + 1x 2,5 A, 250 V AC

Celkem max. 3 680 W, 16 A, 230 V AC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5323-23 B
 slonová kost	5323-23 C
 šedá	5323-23 S
 béžová	5323-23 D