

Akční člen stmívací, LED, 4násobný, 210 W/V·A, řadový

Kód produktu 2CKA006197A0047

Typové číslo UD/S 4.210.2.1

Varianta 4násobný univerzální stmívač



POPIS

Multikanálový univerzální stmívací akční člen optimalizovaný pro stmívání retrofitových LED (LEDi). Vhodný také pro řízení svítidel se světelnými zdroji

žárovkovými, včetně žárovek halogenových 230 V DC, ale také se žárovkami

halogenovými na malá napětí s transformátorem klasickým i elektronickým, případně se stmívatelnými úspornými žárovkami a také se stmívatelnými LED zdroji v systémových instalacích ABB i-bus® KNX.

Automatická detekce zátěže (deaktivovatelná).

Každý výstup má svoji oddělenou svorku pro N vodič.

Minimální výstupní zátěž: 2 W

Je možné manuální ovládání přímo na přístroji.

Provozní stav je signalizován LED na přístroji.

Je možné paralelní propojení různých kombinací výstupů jednotlivých kanálů

pro zvýšení zatížitelnosti.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

– 230 V AC klasické a halogenové žárovky: 4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A

– Stmívatelné 230 V AC LEDi: 4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A po sestupné hraně,

4× 80 W/V·A až do 1× 200 W/V·A po náběžné hraně

– Induktivní L-transformátory s LED/nízko-napěťovými halogenovými žárovkami:

4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A

– Elektronické C-transformátory s LED/nízko-napěťovými halogenovými žárovkami:

4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A


– Elektronické LC-transformátory s LED/nízko-napěťovými halogenovými žárovkami:

4× 80 W/V·A až do 1× 200 W/V·A

Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -10 %, 50 Hz

Stupeň krytí: IP 20

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6násobný Univerzální Stmívač	2CKA006197A0049

Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C

Doporučení: Vždy používejte žárovky jednoho typu a výrobce.

Šířka: 6 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku