

# Akční člen stmívací, LED, 6násobný, 210 W/V·A, řadový

**Kód produktu** 2CKA006197A0049

**Typové číslo** UD/S 6.210.2.1

**Varianta** 6násobný univerzální stmívač



## POPIS

Multikanálový univerzální stmívací akční člen optimalizovaný pro stmívání retrofitových LED (LEDi). Vhodný také pro řízení svítidel se světelnými zdroji

žárovkovými, včetně žárovek halogenových 230 V DC, ale také se žárovkami

halogenovými na malá napětí s transformátorem klasickým i elektronickým, případně se stmívatelnými úspornými žárovkami a také se stmívatelnými LED zdroji v systémových instalacích ABB i-bus® KNX.

Automatická detekce zátěže (deaktivovatelná).

Každý výstup má svoji oddělenou svorku pro N vodič.

Minimální výstupní zátěž: 2 W

Je možné manuální ovládání přímo na přístroji.

Provozní stav je signalizován LED na přístroji.

Je možné paralelní propojení různých kombinací výstupů jednotlivých kanálů

pro zvýšení zatížitelnosti.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

– 230 V AC klasické a halogenové žárovky: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A

– Stmívatelné 230 V AC LEDi: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A po sestupné hraně,

6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A po náběžné hraně

– Induktivní L-transformátory s LED/nízko-napětovými halogenovými žárovkami:

6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A

– Elektronické C-transformátory s LED/nízko-napětovými halogenovými žárovkami:

6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A

– Elektronické LC-transformátory s LED/nízko-napětovými halogenovými žárovkami:

6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A

Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -10 %, 50 Hz

Stupeň krytí: IP 20

## DALŠÍ VARIANTY

### Varianta



4násobný  
Univerzální  
Stmívač

### Kód produktu

2CKA006197A0047

Rozsah pracovních teplot:  $-0\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Doporučení: Vždy používejte žárovky jednoho typu a výrobce.

Šířka: 8 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku