

# Anténa přídatná, pro vnitřní použití

**Kód produktu** 3299-01018

**Varianta** zisk 0 dBi



---

## POPIS


---

Pro zvýšení dosahu prvků RF bezdrátového ovládání.  
Provozní kmitočet: 868 MHz  
Zisk: 0 dBi  
Impedance: 50  $\Omega$   
Koaxiální kabel: 2 m  
Pracovní teplota: -40 °C až +85 °C  
Rozměry: 80,5 × 75,5 x 22,3 mm  
Pro montáž na pohled, lepicí podložka součástí antény.

---

## DALŠÍ VARIANTY

---

Varianta	Kód produktu
 Zisk 2,2 DBi	3299-01008