

B24 111-100 třífázový elektroměr pro nepřímé měření

Kód produktu 2CMA100177R1000

Typové číslo B24 111-100

Varianta 6A (CT)



POPIS

Elektroměry řady B24 jsou třífázové elektroměry, určené pro měření přes měřicí transformátor proudu. Jde tedy o nepřímé měření proudu, napětí je měřeno přímo.

Jmenovité napětí: 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 1 A (6A)

Měření pomocí měřicích transformátorů: CT

I/O: Pulzní výstup

Komunikace: IR port

Šířka v počtu modulů: 4

Certifikace dle MID: ANO

Pro více informací:

B24 111-100