

Aktor stmívací, 1násobný, 230 V AC, s Bluetooth a free@home WL, vestavný

Kód produktu 2CKA006710A0038
Typové číslo 62851 U-WL-500
Varianta dostupný Q4/2025 1násobný (1x 180
W/VA)



POPIS

Bezsběrníkový akční člen pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice určený např. pro spínání/stmívání osvětlení do zátěží 180 VA/W. Propojení s až 32 přístroji (ABB-free@home® ovládání místnosti bez systémového modulu).

Začlenění do bezsběrníkového systému ABB-free@home® (wireless), ABB-flexTronics® wireless a samozřejmě sběrníkového systému ABB-free@home.

Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.

Paměť hodnoty jasu. Nastavitelná minimální úroveň jasu.

Nehlučný provoz díky technologii MOSFET.

Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.

Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na hraně náběžné (RL) nebo sestupné (RC).

Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC

nebo napájené ze zdroje charakteru C, LC.

Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z transformátorů vinutých (L) či elektronických (C, LC).

Regulovatelné retrofitové zdroje LEDi a obyčejné žárovky je možné kombinovat.

3 - 180 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)

3 - 180 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)

10 - 240 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC

Přístroj lze ovládat též připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).

Klidová spotřeba: 0,4 W

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Krytí: IP 20

Typové číslo: 62851 U-WL-500

3vodičové připojení (nutný vodič N). Bezšroubové připojení vodičů.

Max. spínací proud: 0,78 A, 180 W/V·A
Rozměry (v × š × h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz

[Globální stránka produktu](#)