

Box zásuvkový, zahradní

Kód produktu 2CMA100224R1000

Typové číslo CW50



POPIS

Zásuvkový box je určen k připojení pohyblivých přívodů ve venkovním prostředí, zejména v privátním bydlení.

Osazení přístroji: 2× zásuvka 1fázová s víčkem, 1× proudový chránič s jističem RCBO DS201 (6 kA, 1P+N, C16, 30 mA)

Napětí: 230/400 V, 50 Hz

Připojení: pomocí vodičů max. 6 mm² Cu

Skříňka a její dvířka jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, víko a dno jsou ze slitiny hliníku opatřené nátěrem.

Mechanický zámek.

Rozměry (v × š × h): 21 × 20,5 × 22,5 cm

Hmotnost: 3,9 kg

Stupeň krytí: IP 44

Dle normy EN 60 439-1, -3.