

# Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 220°, s Bluetooth

**Kód produktu** 2CKA006800A3074

**Typové číslo** 6851/22-133-500

**Varianta** hliníková stříbrná



## POPIS

Úhel pokrytí: 220°

Oblast zachycení: výseč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (0,5 - 1 000 lx, denní režim, Test/Standard)

– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.

Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem 6/0)

lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.

Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce.

Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 110 × 125 × 156 mm

Klidová spotřeba: max. 0,3 W

Typové číslo: 6851/9-xxx-500

3vodičové připojení

2 300 W/V·A pro žárovky a zářivky, 400 V·A pro LEDi

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj lze nastavovat ve 3 osách: pootočení kolem podélné osy až o ±30°, vertikální náklon -60° až +90°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo svodič přepětí.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Studio Bílá	2CKA006800A3076
 Ušlechtilá Ocel	2CKA006800A3080
 Antracitová	2CKA006800A3078