

Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 220°, s Bluetooth

Kód produktu 2CKA006800A3076

Typové číslo 6851/22-134-500

Varianta studio bílá



POPIS

Úhel pokrytí: 220°

Oblast zachycení: výseč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (0,5 - 1 000 lx, denní režim, Test/Standard)

– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.

Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem 6/0)

lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.

Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce.

Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 110 × 125 × 156 mm

Klidová spotřeba: max. 0,3 W

Typové číslo: 6851/9-xxx-500

3vodičové připojení

2 300 W/V·A pro žárovky a zářivky, 400 V·A pro LEDi

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj lze nastavovat ve 3 osách: pootočení kolem podélné osy až o ±30°, vertikální náklon -60° až +90°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhašecí člen RC nebo svodič přepětí.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Hliníková Stříbrná	2CKA006800A3074
Ušlechtilá Ocel	2CKA006800A3080
Antracitová	2CKA006800A3078