

# AD1NO-15m časový spínač

**Kód produktu** 2CSM222471R1000

**Typové číslo** AD1NO-15m

**Varianta** elektromechanický



## POPIS

Elektromechanické časové spínače, řada AD1NO-15m

Nastavovací čas. krok: 15 min.

Počet čas. kroků: 96

Šířka v počtu modulů: 1

Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A

Kontakt: 1 NO, beznapěťový

Napájecí napětí: 230 V

Jmenovitá frekvence: 50 - 60 Hz

Verze: denní

Rezerva chodu: ne

Teplota okolí: -10 °C až +50 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 18 mm

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                | Kód produktu    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Digitální           | 2CSM222511R1000 |
|  Elektromechanický  | 1SVR500020R1100 |
|  Elektromechanický | 1SVR500100R0000 |
|  Elektromechanický | 1SVR500110R0000 |
|  Elektromechanický | 1SVR500211R0100 |
|  Elektromechanický | 1SVR500160R0000 |
| Digitální                                                                                               | 2CSM222521R1000 |
| Digitální                                                                                               | 2CSM222501R1000 |
| Digitální                                                                                               | 2CSM222491R1000 |
| Digitální                                                                                               | 2CSM221201R1000 |
| Elektromechanický                                                                                       | 1SVR500020R0000 |
| Digitální                                                                                               | 2CSM222531R1000 |