

Časové spínače

Kód produktu 2CSM221201R1000

Typové číslo DY365

Varianta digitální



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DY365

Časový rozsah: 0,05 s - 15 min.

Počet modulů: 2

Počet kanálů: 2

Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A

Kontakt: 2NO/NC

Napájecí napětí: 230 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Verze: roční

Stupeň krytí: IP 20









Teplota okolí: -20 °C až +50 °C

Skladovací teplota: -25 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 2,5 mm²

Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 72 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Digitální	2CSM222511R1000
 Elektromechanický	1SVR500020R1100
 Elektromechanický	1SVR500100R0000
 Elektromechanický	1SVR500110R0000
 Elektromechanický	1SVR500211R0100
 Elektromechanický	1SVR500160R0000
 Digitální	2CSM222521R1000
 Elektromechanický	2CSM222471R1000
Digitální	2CSM222501R1000
Digitální	2CSM222491R1000
Elektromechanický	1SVR500020R0000
Digitální	2CSM222531R1000