

# Spínač časový

**Kód produktu** 2CSM222511R1000

**Typové číslo** DWA1

**Varianta** digitální



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada DWA1

Počet modulů: 2

Počet kanálů: 1

Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A

Kontakt: 1NO/NC

Napájecí napětí: 230 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Verze: astronomický

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -20 °C až +50 °C

Skladovací teplota: -25 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 2,5 mm<sup>2</sup>

Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 35 mm

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 elektromechanický	1SVR500020R1100
 elektromechanický	1SVR500100R0000
 elektromechanický	1SVR500110R0000
 elektromechanický	1SVR500211R0100
 elektromechanický	1SVR500160R0000
 digitální	2CSM222521R1000
 elektromechanický	2CSM222471R1000
 digitální	2CSM222501R1000
 digitální	2CSM222491R1000
 digitální	2CSM221201R1000
elektromechanický	1SVR500020R0000



**Varianta**

digitální

**Kód produktu**

2CSM222531R1000