

Spínač časový

Kód produktu 2CSM222531R1000

Typové číslo DW1

Varianta digitální



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DW1

Časový rozsah: 0,05 s - 15 min.

Počet modulů: 2

Počet kanálů: 1

Jmenovitý zatěžovací proud kontaktů: 16 A

Kontakt: 1NO/NC

Napájecí napětí: 230 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Verze: týdenní

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -20 °C až +50 °C

Skladovací teplota: -25 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: 2,5 mm²

Rozměry (V × H × Š): 80 × 63 × 35 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 digitální	2CSM222511R1000
 elektromechanický	1SVR500020R1100
 elektromechanický	1SVR500100R0000
 elektromechanický	1SVR500110R0000
 elektromechanický	1SVR500211R0100
 elektromechanický	1SVR500160R0000
 digitální	2CSM222521R1000
 elektromechanický	2CSM222471R1000
 digitální	2CSM222501R1000
 digitální	2CSM222491R1000
 digitální	2CSM221201R1000



Varianta

Kód produktu

elektromechanický

1SVR500020R0000