

Člen akční kombinovaný, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006151A0249

Typové číslo 6173/11 U-500

Varianta 2násobný

Status Výběh



POPIS

Určen pro řízení pohonů žaluzií, markýz a ostatní stínící techniky s jmenovitým napětím 230 V AC a dále pro ovládání termoelektrických hlavice ventilů.

Pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice.

Tři binární vstupy s bezpotenciálovými kontakty lze využít pro přenos informací do systému.

Vodiče binárních vstupů lze prodloužit na max. 5 m.

Přístroj je určen pro ovládání pohonů s mechanickými nebo elektronickými koncovými spínači.

Jmenovité napětí: 230 / 240 V AC

Jmenovitý proud AC-1: 3 A (výstup žaluzie)

Spínaný proud: 5 - 25 mA (výstup topení)

Typ kontaktu výstupu topení: triak

Počet hlavice na výstupu topení: max. 2

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry: Ø 53 x 28 mm