

Člen akční podlahového topení 6násobný, 24 V, řadový/nástěnný

Kód produktu 2CDG120061R0011

Typové číslo VAA/A 6.24.2

Varianta 6násobný



POPIS

Pro ovládání až 12 termoelektrických ovládacích hlavic ventilů (pro 24 V DC)

nebo analogově ovládaných pohonů hlavic 0–10 V (dva na 1 kanál).

S integrovaným zdrojem pro napájení ventilových pohonů.

Přístroj má integrovaný reléový výstup pro přepnutí oběhového čerpadla v závislosti na řídicí hodnotě ventilových výstupů.

Výstupy ventilů mohou být ovládnuty interním nebo externím termostatem.

Přístroj je určen především pro montáž v blízkosti podlahových rozváděčů teplé otopné vody.

Upevnění na lištu šíře 35 mm nebo pro nástěnnou montáž do prostoru teplovodního rozváděče; šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Detailní informace o výrobku