

Člen akční pohony hlavic ventilů, 6násobný, 230 V AC, řadový

Kód produktu 2CDG110116R0011

Typové číslo VAA/S 6.230.2.1

Varianta 6násobný



POPIS

Je vybaven 6 polovodičovými kanály. Je určen pro řízení termoelektrických ovládacích hlavic (pro 24 V nebo 230 V), např. 2-Dx2-00-101 pro řízení topení nebo chlazení. Jednotlivé kanály jsou chráněny proti zkratu a přetížení.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 24-230 V AC, 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 160 mA při TU = 45°C pro jeden kanál

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



12násobný

2CDG110117R0011