

Člen akční spínací/ žaluziový, 10A, 24-/12násobný, řadový (řada Combi)



Kód produktu 2CDG110249R0011

Typové číslo SAH/S 24.10.7.1

Varianta 24-/12násobný, 10 A

POPIS



Kompaktní kombinovaný 10 A akční člen spínací využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 24 (resp. 12) nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX (bez elektromechanického blokování). Každý kontakt lze napájet samostatně. Kontakty se parametrizují jako spínací/rozpínací nebo v párovém zapojení pro ovládání pohonu žaluzií a rolet 230 V AC. Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu. Přístroj je vybaven manuálním ovládáním, které lze také deaktivovat. Napájení přes KNX sběrnici, nevyžaduje žádné další napájení. Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm
Šířka: 12 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 8-/4násobný, 10 A	2CDG110247R0011
 16-/8násobný, 10 A	2CDG110248R0011