

Člen akční spínací/ žaluziový, 10A, 8-/4násobný, řadový (řada Combi)

Kód produktu 2CDG110247R0011

Typové číslo SAH/S 8.10.7.1

Varianta 8-/4násobný, 10 A



POPIS

Kompaktní kombinovaný 10 A akční člen spínací využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 8 (resp. 4) nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX (bez elektromechanického blokování). Každý kontakt lze napájet samostatně. Kontakty se parametrizují jako spínací/rozpínací nebo v párovém zapojení pro ovládání pohonu žaluzií a rolet 230 V AC. Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu. Přístroj je vybaven manuálním ovládáním, které lze také deaktivovat. Napájení přes KNX sběrnici, nevyžaduje žádné další napájení. Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -15 %, kmitočet 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 16-/8násobný, 10 A	2CDG110248R0011
 24-/12násobný, 10 A	2CDG110249R0011



16-/8násobný, 10 A

2CDG110248R0011



24-/12násobný, 10 A

2CDG110249R0011