

Člen akční spínací/ žaluziový, 6 A, 24-/12násobný, řadový (řada Combi)



Kód produktu 2CDG110246R0011

Typové číslo SAH/S 24.6.7.1

Varianta 24-/12násobný, 6 A

POPIS

Kompaktní kombinovaný 6 A akční člen spínací využívá bezpotenciálových kontaktů ke spínání 24 (resp. 12) nezávislých elektrických zátěží prostřednictvím sběrnice KNX (bez elektromechanického blokování).

Každý kontakt lze napájet samostatně.

Kontakty se parametrizují jako spínací/rozpínací nebo v párovém zapojení pro ovládání pohonu žaluzií a rolet 230 V AC.

Každý kanál je opatřen optickým ukazatelem stavu.

Přístroj je vybaven manuálním ovládáním, které lze také deaktivovat.

Napájení přes KNX sběrnici, nevyžaduje žádné další napájení.

Připojení ke sběrnici KNX: příloženou sběrníkovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -15 %, kmitočet 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm



Šířka: 12 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 8-/4násobný, 6 A	2CDG110244R0011
 16-/8násobný, 6 A	2CDG110245R0011