

Člen akční stmívací pro LED s konstantní charakteristikou a integrovaným napájecím zdrojem, vestavný



Kód produktu 2CKA006151A0256

Typové číslo 6155/40-500

Varianta 4 A (4x 1 A)

POPIS

1 - 4násobný stmívací akční člen pro LED pásy s konstantní charakteristikou.

Pro ovládání 2 x 2 výstupů teple/studeně bílých LED pásků.

Pro ovládání 3 výstupů RGB LED pásků.

Pro ovládání 4 výstupů RGBW LED pásků.

S integrovaným napájecím zdrojem.

Výstupy je možné slučovat.

Umožňuje provoz v master/slave režimu.

Připojení ke sběrnici KNX sběrníkovou svorkovnicí.

Jmenovité napětí: 230 V AC

Výstupní napětí: 12 - 24 V DC (konstantní)

Frekvence: 600 Hz / PWM

Výstupy: 4 stmívatelné stejnosměrné

Jmenovitý proud: 4 A (4 x 1 A)


Jmenovitý výkon: 100 W

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š x h): 45 x 53 x 226 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10 A (4x 2,5 A)	2CKA006151A0254