

# Člen akční stmívací 4násobný, řadový

**Kód produktu** 2CKA006220A0729

**Typové číslo** DA/M.4.210.2.1

**Varianta** 4násobný



## POPIS

Vícekanálový univerzální stmívací akční člen pro stmívání retrofitových LED žárovek. Vhodný také pro stmívání klasických žárovek, stmívatelných úsporných žárovek, 230V halogenových zdrojů, malonapěťových halogenových žárovek s konvenčním nebo elektronickým transformátorem. Výstupy automaticky rozpoznávají připojenou zátěž (může být deaktivováno).

Možné paralelní propojení výstupů pro zvýšení výstupního výkonu.

Minimální zatížení: 2 W

Možné i ruční ovládání přímo na aktoru bez předchozího programování.

Jmenovitý výkon při 230 V AC:

- Klasické žárovky a halogenové zdroje: 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A
- Stmívatelné LED žárovky: 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A na sestupné hraně, 4× 80 W/ V·A, 1× 200 W na náběžné hraně.
- Malonapěťové halogenové žárovky s transformátorem (L): 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A
- Malonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem (C): 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A

Ovládání a indikace stavu: LED tlačítko pro ruční ovládání, pro signalizaci stavu, pro zapnutí a vypnutí výstupu a pro ruční stmívání.

Jmenovité napětí: 110 - 230 V AC (+10% / -10%)

Napětí sběrnice: 24 V DC

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 90 × 108 × 64 mm

Šířka: 6 M

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6násobný	2CKA006220A0731