

# Člen akční topení, 4násobný a 12× vstup, 24-230 V, řadový

**Kód produktu** 2CDG110217R0011

**Typové číslo** VC/S 4.2.1

**Varianta** s manuálním ovládáním




## POPIS

Pro řízení provozu topení nebo chlazení v místnosti prostřednictvím klasických radiátorů, podlahové vytápění nebo stropního chlazení. Přístroj je vybaven 4 kanály pro nezávislé ovládání topení nebo chlazení. Každý kanál má polovodičový výstup pro řízení termoelektrických ovládacích hlavice ventilů a zároveň 3 vstupy pro zjišťování a sledování stavu v místnosti (okenní kontakty, rosný bod, relativní vlhkost nebo teplotu). Možné je i připojení jednoho mechanického termostatu (typ SAR/A nebo SAF/A) k příslušným vstupním svorkám. Každý kanál má vlastní integrovaný termostat pro ovládání teploty v místnosti, který lze použít přímo k ovládání výstupů. VC/S 4.2.1 je vybaven jednoduchým manuálním ovládáním. Obě zařízení podporují profesionální nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou diagnostiku a zjednodušené nastavení pro uvedení do provozu. Jmenovité napětí: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz  
Jmenovitý proud: 150 mA při  $T_u = 45\text{ °C}$  pro jeden kanál  
Rozsah pracovních teplot:  $-5\text{ °C}$  až  $+45\text{ °C}$   
Šířka: 8 M

Detailní informace o výrobku

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bez manuálního ovládání	2CDG110216R0011