

Člen akční topení, 4násobný a 12× vstup, 24-230 V, řadový

Kód produktu 2CDG110217R0011

Typové číslo VC/S 4.2.1

Varianta s manuálním ovládáním




POPIS

Pro řízení provozu topení nebo chlazení v místnosti prostřednictvím klasických radiátorů, podlahové vytápění nebo stropního chlazení. Přístroj je vybaven 4 kanály pro nezávislé ovládání topení nebo chlazení. Každý kanál má polovodičový výstup pro řízení termoelektrických ovládacích hlavic ventilů a zároveň 3 vstupy pro zjišťování a sledování stavu v místnosti (okenní kontakty, rosný bod, relativní vlhkost nebo teplotu). Možné je i připojení jednoho mechanického termostatu (typ SAR/A nebo SAF/A) k příslušným vstupním svorkám. Každý kanál má vlastní integrovaný termostat pro ovládání teploty v místnosti, který lze použít přímo k ovládání výstupů. VC/S 4.2.1 je vybaven jednoduchým manuálním ovládáním. Obě zařízení podporují profesionální nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou diagnostiku a zjednodušené nastavení pro uvedení do provozu.
 Jmenovité napětí: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz
 Jmenovitý proud: 150 mA při $T_u = 45\text{ °C}$ pro jeden kanál
 Rozsah pracovních teplot: -5 °C až $+45\text{ °C}$
 Šířka: 8 M

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bez manuálního ovládání	2CDG110216R0011