

Člen akční žaluziový 6násobný s binárními vstupy, řadový

Kód produktu 2CDG110208R0011

Typové číslo JRA/S 6.230.3.1



POPIS

Pro řízení 6 nezávislých žaluziových pohonů nebo vzduchotechnických klapek.

12 binárních vstupů může přímo ovládat výstupy v běžném spínacím režimu a nebo je možné je využít pro jiné funkce.

Pro ochranu pohonů jsou výstupní kontakty elektromechanicky blokovány proti sobě.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Výstupy: 6 x 6 A, AC3, 250 V AC

Vstupy: 12 x 32 V, pulzní, 0,1 mA

Stupeň krytí: IP 20.

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Šířka: 12 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

Pro zátěž žárovkovou nebo motorickou.