

Člen akční fancoilu, řadový

Kód produktu 2CDG510010R0011

Typové číslo FCA-M-2.3.1



POPIS

Pro ovládání konvektorů.

Rychlost otáček ventilátoru lze přepínat pomocí přepínače nebo trojstupňového spínače.

Tři kontakty pro spínání trojstupňového ventilátoru.

Dva kontakty pro ovládání topných a chladicích ventilů.

Podporuje ventily na napětí 24 V a 230 V.

Dva binární vstupy pro připojení kontaktu rosného bodu a kondenzace.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Výstupy (ventilátor): 3× NO kontakt (bezpotenciálový)

Výstupy (hlavice): 2× PWM 24 V nebo 230 V AC

Typ zátěže: AC-3

Jmenovitý proud: 6 A

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 90 × 108 × 64,5 mm

Šířka: 6 M