

# Proudový chránič FH200, 1fázový

Kód produktu 2CSF202102R1400

Typové číslo FH202 A-40/0,03



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada FH200 (pro domovní instalace).

Počet modulů: 2

Jmenovitý proud: 40 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 6 kA

Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ne

Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -5 až +40 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V × H × Š): 85 x 69 x 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61008; ČSN EN 60898-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu



2CSF202102R1250

2CSF202003R3630