

Snímač pohybu průmyslový, pro povrchovou montáž

Kód produktu 3299-22674

Varianta kruhová oblast zachycení



POPIS

Pro bezdotykové ovládání osvětlení místností, chodeb, schodišť, skladů, garáží a dalších prostor v administrativních a výrobních budovách.

Oblast zachycení (průmět na podlahu): přibližně kruh

Montážní výška: standardně 10 m (dosah lze zvýšit až na cca 18 m pomocí dálkové správy prostřednictvím PC s připojeným USB vysílačem a konfiguračním SW RF Asistent)

Součástí dodávky jsou 2 clonky pro úpravu dosahu.

Nastavitelné parametry:

- prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx)
- zpoždění vypnutí (25 s - 30 min.)

Spínací prvek: relé

2 300 W pro klasické žárovky

1 750 V·A pro mn halogenové žárovky

500 V·A / 64 µF pro zářivky

400 W/V·A pro kompaktní LED žárovky nebo kompaktní zářivkové žárovky (max. 20 ks)

Stupeň krytí: IP 67

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry (Š × V × H): 115 × 99 × 94 mm


Barva snímače: bílá

Součástí dodávky je kabelová vývodka a sáček s příslušenstvím.

3vodičové připojení (drátové vývody)

230 V AC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 obdélníková oblast zachycení	3299-22673