

D11 15-M 40 jednofázový elektroměr pro přímé měření do 40 A

Kód produktu 2CMA241645R1000

Typové číslo D11 15-M 40

Varianta 40A (MID)



POPIS

Elektroměry řady D11 jsou jednofázové elektroměry, určené pro přímé měření proudu do 40A.

Jmenovité napětí: 1 x 230 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 5 A (max 40A)

Měření pomocí měřicích transformátorů: NE

I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup

Komunikace: ---

Šířka v počtu modulů: 1

Certifikace dle MID: ANO

Pro více informací:

D11 15-M 40

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



40A

2CMA241655R1000