

D13 15-M 65 trojfázový elektroměr pro přímé měření do 65 A

Kód produktu 2CMA241695R1000

Typové číslo D13 15-M 65

Varianta 65A (MID)



POPIS

Elektroměry řady D13 jsou trojfázové elektroměry, určené pro přímé měření proudu do 65A.

Jmenovité napětí: 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: 5 A (max 65A)

Měření pomocí měřicích transformátorů: NE

I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup

Komunikace: ---

Šířka v počtu modulů: 3

Certifikace dle MID: ANO

Pro více informací:

D13 15-M 65

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



65A

2CMA241725R1000