

Detektor zaplavení s RF vysílačem

Kód produktu 3299-10938



POPIS

Napájení: 2x alkalický článek 1,5 V, typ LR6 (AA) – součást dodávky

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet ovládaných kanálů: 1

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 79 × 54 × 34 mm

Při zaplavení snímacích elektrod se vyšle kódovaný signál.

Neumísťovat na kovovou podložku.