

Strážce domovní Busch- Wächter® 110 MasterLINE

Kód produktu 2CKA006800A2611

Typové číslo 6855 AGM-204-500

Řazení 1

Varianta bílá



POPIS

Úhel pokrytí: 110°

Oblast zachycení: 12 m dopředu, 4 m na každou stranu (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)

Dosah lze zkrátit až na 6 m.

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (3 lx až denní režim, Test/Standard)

– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

Indikace detekce pohybu a provozního režimu pomocí LED.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška instalace 1,7 m.

Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.

Dálkové ovládání pomocí IR vysílače 6800-0-2585 nebo 6800-0-2583.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 100 × 125 × 33 mm

3vodičové připojení.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky, LED aj.

10 AX (cos φ = 0,6), 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz



Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhašecí člen RC nebo svodič přepětí.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová	2CKA006800A2612
 antracit	2CKA006800A2613