

Strážce domovní Busch- Wächter® 220 MasterLINE

Kód produktu 2CKA006800A2524
Typové číslo 6847/11 AGM-204-500
Řazení 1
Varianta bílá





POPIS

Úhel pokrytí: 220°
 Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru 16 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)
 Nastavitelné parametry:
 – prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim, Test/Standard)
 – zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)
 Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce.
 Ochrana proti demontáži.
 Min. výška instalace 1,7 m.
 Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.
 Dálkové ovládání pomocí IR vysílače 6800-0-2585 nebo 6800-0-2583.
 Stupeň krytí: IP 55
 Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C
 Rozměry: 115 × 125 × 141 mm
 3vodičové připojení.
 Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapětové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky, LED aj.
 16 AX (cos φ = 0,6), 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.
 Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
 Přístroj lze nastavovat ve 2 osách: vertikální náklon -30° až +10°, horizontální natočení snímače až o ±30°.
 Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
 Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo svodič přepětí.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  titanová | 2CKA006800A2525 |
|  antracit | 2CKA006800A2526 |