

Strážce domovní Busch- Wächter® 220 MasterLINE premium, s vysílačem IR signálu

Kód produktu 2CKA006800A2579

Typové číslo 6848 AGM-208-500

Řazení 1

Varianta titanová



POPIS

S dalším bezpotenciálovým výstupem pro hlídání bezpečnostní zóny.

Úhel pokrytí: 220°

Oblast zachycení standardní/bezpečnostní zóny:

Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru 16 m / 1 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim, Test/Standard)

– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška instalace 1,7 m.

Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.

Základní IR vysílač 6800-0-2585 je součástí dodávky. Dálkové ovládání také pomocí servisního IR vysílače 6800-0-2583.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 115 × 125 × 141 mm

3vodičové připojení.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky, LED aj.

3vodičové, resp. 5vodičové připojení.

Standardní výstup 1: 10 AX (cos φ = 0,6), 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Bezpotenciálový výstup 2: 10 AX (2 300 W/V·A) při 230 V AC, 10 mA - 1 A při 12 - 48 V DC/AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj lze nastavovat ve 2 osách: vertikální náklon -30° až +10°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	2CKA006800A2578
 antracit	2CKA006800A2580



Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhasací člen RC nebo svodič přepětí.