

Strážce domovní Busch- Wächter® 220 MasterLINE select

Kód produktu 2CKA006800A2537

Typové číslo 6847 AGS-204-500

Řazení 1

Varianta bílá



POPIS

Úhel pokrytí: 220°

Oblast zachycení: kruhová výseč roviny o poloměru 16 m (rovinné snímání s vertikálním rozptylem cca 5°)

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim, Test/Standard)

– zpoždění vypnutí (10 s - 30 min., impuls 1 s)

Indikace detekce pohybu a provozního režimu. Inteligentní funkce.

Ochrana proti demontáži.

Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,5 m

Krátkodobým přerušením napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.

Dálkové ovládání pomocí IR vysílače 6800-0-2585 nebo 6800-0-2583.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 115 × 125 × 141 mm

3vodičové připojení.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky, LED aj.

16 AX (cos φ = 0,6), 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj lze nastavovat ve 2 osách: vertikální náklon -30° až +10°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhašecí člen RC nebo svodič přepětí.