

# Strážce domovní Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integrovaným RF vysílačem

**Kód produktu** 2CKA006700A0037

**Typové číslo** 6747 AGM-35-500

**Řazení** 1

**Varianta** antracit



## POPIS

Úhel pokrytí: 220°

Oblast zachycení: kruhová výseč o poloměru 16 m (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (0,5 - 300 lx, denní režim)

– zpoždění vypnutí (3 min. v Individuálním režimu, 1 - 30 min. ve

Skupinovém režimu – nastavení na přijímači 6700-0-0022)

Nucené vypnutí po 180 min. Inteligentní funkce.

Ochrana proti demontáži. Min. výška instalace 1,7 m.

Provozní režimy: Test, Kontrola baterie, Skupinový provoz, Individuální provoz, Programování

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: cca 100 m (ve volném prostoru)

Napájení: 4,5 V DC (3× 1,5 V AAA) – doporučují se lithiové články FR6 (jsou součástí dodávky); typická životnost 5 let

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C



Rozměry: 100 × 125 × 141 mm

Upevnění šrouby.

Přístroj lze nastavovat ve 2 osách: vertikální náklon -30° až +10°, horizontální natočení snímače až o ±30°.

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	2CKA006700A0035
 Titanová	2CKA006700A0036