

# Strážce domovní Busch-Wächter® 70 MasterLINE

Kód produktu 2CKA006800A2546

Typové číslo 6854 AGM-204-500

Řazení 1

Varianta bílá



## POPIS

Úhel pokrytí: 70°

Oblast zachycení: 12 m dopředu, 4 m na každou stranu (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)

Dosah lze zkrátit až na 6 m.

Nastavitelné předdefinované hodnoty:

– prahové osvětlení (3 / 15 lx, denní režim, Test/Standard)

– zpoždění vypnutí (1 / 3 / 5 min.)

Indikace detekce pohybu pomocí LED.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška instalace 1,7 m.

Krátkodobým přerušением napájení (vypínacím tlačítkovým ovládačem) lze výstup zapnout na nastavené zpoždění vypnutí.

Dálkové ovládání nelze použít.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C

Rozměry: 100 × 125 × 33 mm

3vodičové připojení.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapětové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor, pro zářivky, LED aj.

6 AX (cos φ = 0,6), 1 380 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz



Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhasací člen RC nebo svodič přepětí.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová	2CKA006800A2547
 antracit	2CKA006800A2548