

Strážce domovní Busch-Wächter® BasicLINE

Kód produktu 2CKA006800A2507

Typové číslo 6844 AGM-204-500

Řazení 1

Varianta bílá



POPIS

Úhel pokrytí: 240°

Oblast zachycení: 12 m dopředu, 10 m do stran (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)

Možnost horizontálního natočení snímače: až ±90°

Nastavitelné parametry:

– prahové osvětlení (10 - 200 lx), denní režim/Test

– zpoždění vypnutí (5 sec - 12 min)

– citlivost snímání

Indikace detekce pohybu pomocí LED.

Vypínacím tlačítkovým ovládačem lze výstup zapnout na 4 hod., příp. toto nucené zapnutí zrušit.

Stupeň krytí: IP 55

Pracovní teplota: -20 °C až +40 °C

Rozměry: 95 × 76 × 118 mm

Spínací prvek: relé

Zatížitelnost:

1 000 W pro vakuové žárovky

2 000 W pro 230V halogenové žárovky

1 000 V·A pro zářivky

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 4 mm²).

Součástí dodávky je clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhašecí člen RC nebo svodič přepětí.