# DS204 A-B16/0,03 kombinace jistič/chránič



**Kód produktu** 2CSR254101R1165
**Typové číslo** DS204 A-B16/0,03
**Varianta** Char. B 16A, typ A 30mA

## POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 6
Charakteristika jističe: B
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 $mm^2$
Maximální průřez přípojnic: 10 $mm^2$
Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

Pro více informací: DS204 A-B16/0.03 | ABB

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|---|
| Char. B 10A, Typ A 30mA | 2CSR254101R1105 |
| Char. B 20A, Typ A 30mA | 2CSR254101R1205 |
| Char. C 10A, Typ A 30mA | 2CSR254101R1104 |
| Char. C 16A, Typ A 30mA | 2CSR254101R1164 |
| Char. C 20A, Typ A 30mA | 2CSR254101R1204 |