

# DS201 M B16 A30

## kombinace jistič/chránič

**Kód produktu** 2CSR275180R1165

**Typové číslo** DS201 M B16 A30

**Varianta** Char. B 16A, typ A 30mA



### POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS201 M představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobní řada se standardní šířkou dvou modulů a vypínací schopností 10kA tak představuje optimální řešení z hlediska bezpečnosti a zároveň přináší úsporu místa oproti standardnímu řešení v podobě samostatného chrániče a jističe.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 1P+N

Šířka v počtu modulů: 2

Charakteristika jističe: B

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Typ chrániče: A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Indikátor zemní poruchy: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm<sup>2</sup>

Maximální průřez přípojníc: 10 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: DS201 M B16 A30 | ABB

### DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                      | Kód produktu    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  Char. B 6A, Typ A 30mA    | 2CSR275180R1065 |  |
|  Char. B 10A, Typ A 30mA  | 2CSR275180R1105 |  |
|  Char. C 6A, Typ A 30mA  | 2CSR275180R1064 |  |
|  Char. C 10A, Typ A 30mA | 2CSR275180R1104 |  |
|  Char. C 16A, Typ A 30mA | 2CSR275180R1164 |  |