

DS201 M B6 AC30

kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR275080R1065

Typové číslo DS201 M B6 AC30

Varianta Char. B 6A, typ AC 30mA



POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS201 M představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobová řada se standardní šířkou dvou modulů a vypínací schopností 10kA tak představuje optimální řešení z hlediska bezpečnosti a zároveň přináší úsporu místa oproti standardnímu řešení v podobě samostatného chrániče a jističe.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 1P+N

Šířka v počtu modulů: 2

Charakteristika jističe: B

Jmenovitý proud: 6 A

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Typ chrániče: AC

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Indikátor zemní poruchy: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Char. B 10A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1105
	Char. B 16A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1165
	Char. C 6A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1064
	Char. C 10A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1104
	Char. C 16A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1164

Pro více informací:

DS201 M B6 AC30 | ABB