


DS201 M C10 AC30 kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR275080R1104
Typové číslo DS201 M C10 AC30
Varianta Char. C 10A, typ AC 30mA



POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS201 M představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobová řada se standardní šířkou dvou modulů a vypínací schopností 10kA tak představuje optimální řešení z hlediska bezpečnosti a zároveň přináší úsporu místa oproti standardnímu řešení v podobě samostatného chrániče a jističe.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 1P+N
Šířka v počtu modulů: 2
Charakteristika jističe: C
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Provedení chrániče: Napětově nezávislý
Typ chrániče: AC
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Indikátor zemní poruchy: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm²
Maximální průřez přípojníc: 10 mm²
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací:

DS201 M C10 AC30 | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Char. B 6A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1065
 Char. B 10A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1105
 Char. B 16A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1165
 Char. C 6A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1064
 Char. C 16A, Typ AC 30mA	2CSR275080R1164