

DS301C C10 AC30 kombinace jistič/chránič

Kód produktu 2CSR255063R1104
Typové číslo DS301C C10 AC30
Varianta Char. C 10A, typ AC 30mA



POPIS

Proudové chrániče s jističem řady DS301C představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobová řada s šířkou jednoho modulu tak představuje optimální řešení nedostatku instalačního místa.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50 Hz
 Počet pólů: 1P+N
 Šířka v počtu modulů: 1
 Charakteristika jističe: C
 Jmenovitý proud: 10 A
 Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
 Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
 Typ chrániče: AC
 Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
 Indikátor polohy kontaktů: ANO
 Indikátor zemní poruchy: ANO
 Maximální průřez vodičů: 16 mm²
 Maximální průřez přípojníc: 10 mm²
 Utahovací moment svorek: 1,2 Nm

Pro více informací: [DS301C C10 AC30 | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Char. B 6A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1065
 Char. B 10A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1105
 Char. B 13A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1135
 Char. B 16A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1165
 Char. B 20A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1205
 Char. C 6A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1064
Char. C 13A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1134
Char. C 16A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1164
Char. C 20A, Typ AC 30mA	2CSR255063R1204