

F202 A-40/0,03 proudový chránič

Kód produktu 2CSF202101R1400

Typové číslo F202 A-40/0,03

Varianta 40A, typ A 30mA



POPIS

Proudové chrániče řady F200 představují optimální řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům. Tato výroková řada umožňuje použití příslušenství a má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka. V případě 2P variant je možno připojit nulový vodič na kteroukoliv stranu.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 2P

Šířka v počtu modulů: 2

Typ chrániče: A

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Jmenovitý proud: 40 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Indikátor polohy kontaktů: ANO

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojnic: 10 mm²

Útahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací:

F202 A-40/0.03 | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



25A, Typ A
30mA

2CSF202101R1250