F204 A-63/0,03 proudový chránič



Kód produktu 2CSF204101R1630
Typové číslo F204 A-63/0,03
Varianta 63A, typ A 30mA

POPIS

Proudové chrániče řady F200 představují optimální řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada umožňuje použití příslušenství a má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 4
Typ chrániče: A
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Jmenovitý proud: 63 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm^2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm^2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: F204 A-63/0.03 | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
25A, Typ A 30mA	2CSF204101R1250
40A, Typ A 30mA	2CSF204101R1400