

FH202 A-25/0,03 proudový chránič

Kód produktu 2CSF202102R1250

Typové číslo FH202 A-25/0,03

Varianta 25A, typ A 30mA



POPIS

Proudové chrániče řady FH200 představují ekonomické řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům, zejména v residenční výstavbě. Tato výrobová řada má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka. V případě 2P variant je možno připojit nulový vodič na kteroukoliv stranu.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 2P

Šířka v počtu modulů: 2

Typ chrániče: A

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Indikátor polohy kontaktů: NE

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 40A, Typ A 30mA	2CSF202102R1400

Pro více informací:

FH202 A-25/0.03 | ABB