

FH204 A-63/0,03 proudový chránič

Kód produktu 2CSF204102R1630

Typové číslo FH204 A-63/0,03

Varianta 63A, typ A 30mA



POPIS

Proudové chrániče řady FH200 představují ekonomické řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům, zejména v residenční výstavbě. Tato výrobová řada má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz

Počet pólů: 4P

Šířka v počtu modulů: 4

Typ chrániče: AC

Provedení chrániče: Napětově nezávislý

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Indikátor polohy kontaktů: NE

Maximální průřez vodičů: 25 mm²

Maximální průřez přípojníc: 10 mm²

Úťahovací moment svorek: 2,8 Nm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 25A, Typ A 30mA	2CSF204102R1250
 40A, Typ A 30mA	2CSF204102R1400

Pro více informací:

FH204 A-63/0.03 | ABB