

ELEKTROTECHNIKA

Panorama rozvaděčů a rozvodnic

Přehled sortimentu



System pro E comfort MISTRAL®

Kompletní a všestranná řada rozvodnic

Specifikace:

- plastové rozvodnice
- v každé řadě 1 modul místa jako rezerva
- test žhavou smyčkou GWT 650 °C, samozhášecí
- certifikace jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24



Mistral41F

zapuštěná montáž do zdiva
(ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 125 A (větší velikosti)
- 4 až 72 DIN modulů
- IP 41
- plná/průhledná dvířka
barva průhledných dvířek: petrolejová
- včetně PE/N šroubových svorek
- pro montáž do sádkartonu kontaktujte Vašeho obchodního zástupce, nebo kontaktní centrum



Mistral41W

nástěnná montáž
(ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 63 A
- 2 až 72 DIN modulů
- IP 41
- plná/průhledná dvířka
barva průhledných dvířek: petrolejová
- včetně PE/N šroubových svorek



Mistral65

nástěnná montáž

(ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 125 A (větší velikosti)
- 4 až 72 DIN modulů
- IP 65
- průhledná dvířka petrolejové barvy
- včetně PE/N šroubových svorek
- rozteč mezi lištami: 125/150 mm přestavitelné



Mistral65H

nástěnná montáž zejména ve venkovním prostředí
(ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 125 A (větší velikosti)
- 4 až 72 DIN modulů
- IP 65, UV stabilní, odolnost proti prachu a soli
- průhledná dvířka petrolejové barvy
- rozteč mezi lištami: 125/150 mm přestavitelné
- bez PE/N svorek a držáku svorek
- univerzální použití pro AC i DC aplikace
do 1 000 V AC a 1 500 V DC

UK600 / AK600

Bytová rozvodnice vhodná pro všechny aplikace

Specifikace:

- oceloplastová rozvodnice
- I_n do 63 A
- 12–60 modulů / 1–5 řad
v každé řadě 2 moduly místa jako rezerva
- rozteč mezi DIN lištami: 125 mm
- včetně PE/N svorek (šroubové, bezšroubové varianty)
- test žhavou smyčkou GWT 850 °C, samozhášecí
- certifikace jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24



UK600

zapuštěná montáž do zdiva i duté stěny (ochrana dvojitou izolací)

- IP 30
- standardní, multimediální a kombinované provedení



AK600

nástěnná montáž (ochrana dvojitou izolací)

- IP 30
- standardní a multimediální provedení
- dvířka je nutné objednat samostatně

ComfortLine

Kompaktní distribuční rozvodnice



ComfortLine CA

oceloplechové rozvodnice pro nástěnnou montáž (ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 125 A
- 36–288 modulů, 3–8 řad, šířka 1–4 panely
- 12 modulů v řadě, rozteč mezi DIN lištami: 125 (V)–150 (R) mm
- IP 44/IP 30 (s dvířky Wi-Fi)
- standardní a kombinované provedení
- obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek



ComfortLine CU

oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdiva a duté stěny (ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 125 A
- 48–252 modulů, 3–8 řad, šířka 1–4 panely
- 12 modulů v řadě, rozteč mezi DIN lištami: 125 (V)–150 (R) mm
- IP 30
- standardní a kombinované provedení
- obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek



ComfortLine A

oceloplechové rozvodnice pro nástěnnou montáž (ochrana dvojitou izolací)

- I_n do 250 A
- 36–540 modulů, 3–9 řad, šířka 1–5 panelů
- IP 44
- do rozvodnice se instalují moduly CombiLine, nebo je možné dovybavit montážní deskou



ComfortLine B

oceloplechové rozvodnice pro montáž na zed' (ochrana zemněním)

- I_n do 250 A
- 36–540 modulů, 3–9 řad, šířka 1–5 panelů
- IP 44
- do rozvodnice se instalují moduly CombiLine, nebo je možné dovybavit montážní deskou

TwinLine N

TriLine-C



TwinLine N

systém samostatně stojících rozvaděčů

- I_n do 850 A
- IP 44/55
- ochrana dvojitou izolací, nebo zemněním
- hloubka 225, 275, 350 (400) mm
- šířka 300–1 300 mm (1 500 mm)
- výška 1 850 mm
- do rozvodnice se instalují moduly CombiLine, nebo je možné dovybavit montážní deskou



TwinLine N

systém rozvaděčů pro nástěnnou montáž

- I_n do 850 A
- IP 55
- ochrana dvojitou izolací, nebo zemněním
- hloubka 225, 275, 350 mm
- šířka 300–1 300 mm
- výška 650–1 400 mm
- do rozvodnice se instalují moduly CombiLine, nebo je možné dovybavit montážní deskou



TriLine-C

rozvaděče do 1 000 A, dle použitých CombiLine modulů

- ochrana zemněním

Nouzové rozvodnice LIVORNO Instalační krabice LUCA, EUROPA65



LIVORNO

nouzové a poplachové krabice
• 110 × 110 mm



LUCA

instalační a montážní krabice z termoplastu
• IP 44/55/65
• s průchodkami/bez průchodek
• rozměr od 65 × 65 do 310 × 240 mm
• průhledný kryt/plný kryt



EUROPA65

montážní krabice z polykarbonátu
• IP 65
• 5 rozměrů od 140 × 220 do 380 × 570 mm (hloubka 140 mm)

Aria, Polysafe, APO



Aria

polyesterové skříně určené zejména pro venkovní použití

- 7 velikostí (od 315 × 215 × 170 do 1035 × 835 × 300 mm)



APO

modulární polyesterové rozvodnice pro náročné venkovní aplikace

- 9 velikostí
- IP 66–67



Polysafe

rozvodnice pro náročné venkovní aplikace

- 16 rozměrů
- jednotná hloubka 320 mm
- 5bodový systém zámku
- IP 54/65



ABB s.r.o.

Elektrotechnika

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222

E-mail: kontakt@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti

nizke-napeti.cz.abb.com

**Chraňme
přírodu.
Společně!**



Stahuj. Zhlédni. Sdílej.

Elektronická
verze tiskoviny

