

### Rozvodnice Mistral65H – určeny pro nástěnnou montáž nejen pro venkovní instalaci

Objednací číslo	Název přístroje	Počet modulů	Počet řad	Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]	Doporučená konfigurace šroubové svorky N, PE a držáku
<b>Rozvodnice Mistral65H, plastová průhledná dvířka, krytí IP 65, bez N+PE svorek</b>					
1SLM006500A2210	Rozvodnice nástěnná, 4 moduly (4x1)	4	1	152 × 202 × 117	
1SLM006500A2211	Rozvodnice nástěnná, 8 modulů (8x1)	8	1	232 × 250 × 154	1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06
1SLM006500A2212	Rozvodnice nástěnná, 12 modulů (12x1)	12	1	320 × 250 × 155	1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11
1SLM006500A2213	Rozvodnice nástěnná, 18 modulů (18x1)	18	1	430 × 250 × 155	1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16
1SLM006500A2214	Rozvodnice nástěnná, 24 modulů (12x2)	24	2	320 × 435 × 155	2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21
1SLM006500A2215	Rozvodnice nástěnná, 36 modulů (18x2)	36	2	430 × 435 × 155	1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
1SLM006500A2216	Rozvodnice nástěnná, 36 modulů (12x3)	36	3	320 × 600 × 155	2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21
1SLM006500A2217	Rozvodnice nástěnná, 48 modulů (12x4)	48	4	320 × 735 × 155	2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
1SLM006500A2218	Rozvodnice nástěnná, 54 modulů (18x3)	54	3	430 × 600 × 155	1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
1SLM006500A2219	Rozvodnice nástěnná, 72 modulů (18x4)	72	4	430 × 735 × 155	1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

### Rozvodnice Mistral65H, plastová plná dvířka, krytí IP 65, bez N+PE svorek

1SLM006500A2110	Rozvodnice nástěnná, 4 moduly (4x1)	4	1	152 × 202 × 117	
1SLM006500A2111	Rozvodnice nástěnná, 8 modulů (8x1)	8	1	232 × 250 × 154	1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06
1SLM006500A2112	Rozvodnice nástěnná, 12 modulů (12x1)	12	1	320 × 250 × 155	1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11
1SLM006500A2113	Rozvodnice nástěnná, 18 modulů (18x1)	18	1	430 × 250 × 155	1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16
1SLM006500A2114	Rozvodnice nástěnná, 24 modulů (12x2)	24	2	320 × 435 × 155	2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21
1SLM006500A2115	Rozvodnice nástěnná, 36 modulů (18x2)	36	2	430 × 435 × 155	1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
1SLM006500A2116	Rozvodnice nástěnná, 36 modulů (12x3)	36	3	320 × 600 × 155	2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21
1SLM006500A2117	Rozvodnice nástěnná, 48 modulů (12x4)	48	4	320 × 735 × 155	2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
1SLM006500A2118	Rozvodnice nástěnná, 54 modulů (18x3)	54	3	430 × 600 × 155	1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26
1SLM006500A2119	Rozvodnice nástěnná, 72 modulů (18x4)	72	4	430 × 735 × 155	1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

#### Poznámky:

- Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž, **zejména pro venkovní použití**.
- V každé řadě rozvodnice naleznete 1 modul místa jako rezervu.
- UV stabilita, odolnost proti prachu a soli.
- Test žhovou smyčkou GWT 750 °C, samozhášecí
- Stupeň krytí: IP 65
- Mechanická odolnost: IK 10

- Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
- Příslušenství totožné s rozvodnicemi Mistral65
- Rozteč mezi lištami DIN: 125/150 mm přestavitelné
- Barva průhledných dvířek: petrolejová
- **Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky svorek.**
- I<sub>n</sub> do 125 A



Odkaz na katalog

### Příslušenství rozvodnic Mistral (41F; 41W; 65; 65H)

Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Velikost	Max. proud [A]
<b>Držáky svorek</b>				
1SPE007715F0751	TB08	Držák bloků svorek, 8M/řada, Mistral	11	
1SPE007715F0752	TB12	Držák bloků svorek, 12M/řada, Mistral	16	
1SPE007715F0753	TB18	Držák bloků svorek, 18M/řada, Mistral	22	
<b>Šroubové svorky N</b>				
1SPE007715F0731	NK/S06	Svorky N šroubové, 6 svorek – 3× 16 mm <sup>2</sup> + 3× 6 mm <sup>2</sup>	3	100
1SPE007715F0732	NK/S11	Svorky N šroubové, 11 svorek – 5× 16 mm <sup>2</sup> + 6× 6 mm <sup>2</sup>	5	100
1SPE007715F0733	NK/S16	Svorky N šroubové, 16 svorek – 7× 16 mm <sup>2</sup> + 9× 6 mm <sup>2</sup>	7	100
1SPE007715F0734	NK/S21	Svorky N šroubové, 21 svorek – 9× 16 mm <sup>2</sup> + 12× 6 mm <sup>2</sup>	9	100
1SPE007715F0735	NK/S26	Svorky N šroubové, 26 svorek – 11× 16 mm <sup>2</sup> + 15× 6 mm <sup>2</sup>	11	100
<b>Šroubové svorky PE</b>				
1SPE007715F0741	PEK/S06	Svorky PE šroubové, 6 svorek – 3× 16 mm <sup>2</sup> + 3× 6 mm <sup>2</sup>	3	100
1SPE007715F0742	PEK/S11	Svorky PE šroubové, 11 svorek – 5× 16 mm <sup>2</sup> + 6× 6 mm <sup>2</sup>	5	100
1SPE007715F0743	PEK/S16	Svorky PE šroubové, 16 svorek – 7× 16 mm <sup>2</sup> + 9× 6 mm <sup>2</sup>	7	100
1SPE007715F0744	PEK/S21	Svorky PE šroubové, 21 svorek – 9× 16 mm <sup>2</sup> + 12× 6 mm <sup>2</sup>	9	100
1SPE007715F0745	PEK/S26	Svorky PE šroubové, 26 svorek – 11× 16 mm <sup>2</sup> + 15× 6 mm <sup>2</sup>	11	100

