



6839/01-84

DE EN NL

Busch-CO Alarm

Použít baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

Vádné lithiové baterie se nesmí zasílat leteckou přepravou. Pro ostatní druhy přepravy platí zvláštní předpis 188 z. ADR je třeba dodržovat.

Přístroj nenatírejte barvou!

- Práce povolte pouze odbornému personálu.
- Pečlivě si přečtěte návod k montáži a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Další informace pro uživatele a informace o plánování jsou k dispozici na adrese www.BUSCH-JAEGER.de nebo po naskenování QR kódu.

Zamýšlené použití

Toto zařízení je zařízení pro monitorování CO pro povrchovou montáž instalaci. Při potenciálně nebezpečné koncentraci CO upozorní Busch-CO Alarm vizuálně a akusticky na nebezpečí. Zařízení se smí instalovat pouze v suchých vnitřních prostorech na vhodném místě. Zařízení Busch-CO Alarm by mělo být instalováno v těchto místech místnostech:

- v místnostech, ve kterých jsou trvale přítomni obyvatelé,
- v každé ložnici.

Nesprávné použití

Jákekoliv jiné než určené použití může vést ke zranění osob a poškození majetku a je považováno za nesprávné použití. Alarm Busch-CO neslouží jako náhrada za správnou instalaci, používání a údržbu spalovacích zařízení nebo ventilačních a odsávacích systémů.

Upozornění

Toto zařízení je určeno k ochraně osob před akutními účinky oxidu uhelnatého. Nemůže osobám poskytnout se zvláštními zvláštními charakteristikami úplnou bezpečnost. V případě pochybností se poraďte s lékařem. Instalaci by měli provádět pouze dobře informované osoby.

Funkce

Koncentrace CO od 10 ppm (částic na milion) do 43 ppm jsou v případě, že se jedná o CO signalizovány vizuálně. Od koncentrace CO vyšší než 43 ppm jsou signalizovány dalšími akustickými signály, v časových krocích a je indikována koncentrace CO na displeji.

Technické údaje

Napájení (trvale instalovaný lithiový baterie):	3 V, 1600 mAh Životnost baterie (roky): 10
Akustický tlak na 3 metry:	85 dB(A)
Rozměry:	115 mm x 45 mm
Hmotnost:	175 g
Citlivost na CO:	Spĺňuje požadavky normy BS EN 50291-1:2010 / BS, EN 50291-2:2010. Busch-CO Alarm pracuje podle tabulky B
Elektromagnetická kompatibilita:	Podle normy BS EN 50270
Provoz a skladování teplota:	-10°C - +40°C
Vlhkost, bez kondenzace:	15% až 95% rel.

Místo instalace

Upozornění

- Podrobné informace o správných místech instalace a podmínkách instalace viz PŘÍRUČKA pro místo instalace.
- Tri barevné LED diody (2, 3 a 4) by měly být viditelné při každém místě instalace a montážní poloze.

Provoz

[1] Displej	[7] Test OK
[2] Alarmová LED dioda	[8] Ventilace místnosti
[3] Kontrolka poruchy	[9] Okamžitě opusťte budovu
[4] Napájení / Test / OK	[10] Baterie je vybitá
[5] Tlačítko testu a ztlumení zvuku	- konec používání
[6] Vypínač zapnutí / vypnutí zap. na zadní straně zařízení	[11] Chyba diody / konec používání
[a] Vypnuto	[12] Montážní deska
[b] Zapnuto	[13] Tyč

Upozornění

Pro provoz tohoto zařízení doporučujeme související systémovou příručku.

- Rozšířený návod k obsluze lze vyvolat pomocí QR kódu nebo odkazem QR, viz nápis v tomto stručném návodu.

Montáž

Upozornění

Před montáží odstraňte z vyrtaných otvorů veškerý prach.

- Vyberte místo instalace podle specifikací.
- Umístěte montážní desku [12] a připevněte ji na určené pozice pomocí hmoždinek a šroubů.

Upozornění

Alternativně lze použít alarm Busch-CO s příloženou montážní deskou [12], lze také postavit na rovný povrch.

- Umístěte zařízení na montážní desku tak, aby se dvě značky směřovaly přímo proti sobě [A].

Upozornění:

Pro instalaci na montážní desku musí být vypínač v poloze OFF!

- Baterie se automaticky aktivuje [B] zapnutím zařízení na montážní desce [12].
- Červená, žlutá a zelená LED dioda [2, 3 a 4] blikají, ikony se rozsvítí. Krátce se zobrazí na displeji.
- Stiskněte testovací tlačítko (po dobu 15 sekund), abyste se ujistili, že zařízení funguje.
- Během stisknutí testovacího tlačítka bliká zelená kontrolka [4], což znamená, že funkce jsou připraveny.

Ochrana proti krádeži [B / C]

- Vhodným nástrojem vyloňte malou lištu [13].
- V případě potřeby lze zařízení dodatečně zajistit šroubem s řezným závitem (o průměru 2 až 3 mm a délce 6 až 8 mm).

Upozornění:

Pro demontáž alarmu Busch-CO je třeba uvolnit zápatku pomocí malého šroubováku.

Rozhlasová síť

Upozornění

Podrobné informace o rádiové síti tohoto zařízení naleznete v části v systémové příručce.

- Rozšířený návod k obsluze lze vyvolat pomocí QR kódu nebo odkazem QR, viz nápis v tomto stručném návodu.

Údržba

V případě potřeby otevřte vnější stranu krytu čistým vlhkým hadříkem.

Upozornění

- Nepoužívejte čisticí prostředky, bílicí prostředky, roztoky nebo bělidla, a to ani z nádobek s rozprašovačem.
- Neotírejte ovládací vlničku, sprage na vlasy, sponje z barvy ani jiné šláknuté předměty blízkosti alarmu Busch-CO.

Falešný poplach / funkce ztlumení

- Když alarm Busch-CO Alarm vydá pozvolný tón, může se buznák přímo deaktivovat stisknutím tlačítka funkce testování / ztlumení zvuku. [5] (červená LED dioda [2] bude nadále blikat).
- Pokud je CO stále detekováno, červená LED dioda [2] a buznák se zapnou po přibližně 4 minutách znovu aktivně. Od hodnoty 150 ppm se Busch-CO Alarm již nete přepnout do režimu ztlumení!

Výměna alarmu Busch-CO

Stáhněte baterie

- Krátke před úplným vybitím baterie se alarm Busch-CO Alarm píše a žlutá LED dioda [3] každou minutu bliká, a se na displej zobrazí ikona baterie.
- Chyba omměle
- Při údržbě chyby omměle Busch-CO Alarm dvakrát zapíká za minutu a žlutá LED [3] dvakrát za minutu blikne. Konec používání!
- Alarm Busch-CO Alarm sleduje, zda byla vyčerpána použitelná doba provozu a překročena.
- Pokud bylo dosaženo konce životnosti alarmu, Busch-CO Alarm zapíká krátce za minutu a žlutá kontrolka se rozsvítí. LED dioda [3] blikne krátce za minutu a ikona recyklace [11] rozsvítí se zobrazení na displeji.
- Jakmile se na lištu na boku zařízení objeví datum expirace, je třeba zařízení vyměnit.

Sevrek

Busch-Jaeeger Electric GmbH - Eben Oberrain ABB
 Freisenberstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Německo.
 Tel: +49 2351 956-1600, www.BUSCH-JAEGER.de.

Česky